



Set Laringo F.o. Heine Classic+ - 3 Lame

Codice GEF (SKU) 34403

SET LARINGOSCOPI A FIBRE OTTICHE HEINE CLASSIC+ con manico 2,5 V • Set 3 lame con paed 1, mac 2, mac 3, manico XHL • Codice HEINE: F-119.10.860 La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fibra heine hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LEDHQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali. Garanzia di 5 anni o 4.000 cicli standard di 134°C/5 min in autoclave con più di 1.000 lux su tutte le lame con fascio di fibre HEINE HiLite®. Lampadine a lunga durata: le lampadine alogene HEINE XHL® allo Xeno sono frutto della tecnologia allo Xeno di ultima generazione e offrono il 40% di luce in più! Le lampadine da 3,5 V durano fino al doppio rispetto a quelle da 2,5 V e offrono più luce. Se si desidera avere fino a 3 volte in più di illuminazione rispetto a qualsiasi lampadina Xenon si può optare per la tecnologia esclusiva HEINE, per una illuminazione costante e brillante fino a 50.000 ore. Batterie ricaricabili a lunga durata 3,5 V I sistemi HEINE da 3,5 V (LEDHQ o XHL) utilizzano una batteria ricaricabile al litio a lunga durata da 3,5 V che evita di dover sostituire batterie non ricaricabili a intervalli frequenti. Le lame e i manici HEINE F.O. sono compatibili con le Norme iso 7376 (green standard).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SET LARINGOSCOPI A FIBRE OTTICHE HEINE CLASSIC+ con manico 2,5 V
- Set 3 lame con paed 1, mac 2, mac 3, manico XHL
- Codice HEINE: F-119.10.860 La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fibra heine hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LEDHQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali. Garanzia di 5 anni o 4.000 cicli standard di 134°C/5 min in autoclave con più di 1.000 lux su tutte le lame con fascio di fibre HEINE HiLite®. Lampadine a lunga durata: le lampadine alogene HEINE XHL® allo Xeno sono frutto della tecnologia allo Xeno di ultima generazione e offrono il 40% di luce in più! Le lampadine da 3,5 V durano fino al doppio rispetto a quelle da 2,5 V e offrono più luce. Se si desidera avere fino a 3 volte in più di illuminazione rispetto a qualsiasi lampadina Xenon si può optare per la tecnologia esclusiva HEINE, per una illuminazione costante e brillante fino a 50.000 ore. Batterie ricaricabili a lunga durata 3,5 V I sistemi HEINE da 3,5 V (LEDHQ o XHL) utilizzano una batteria ricaricabile al litio a lunga durata da 3,5 V che evita di dover sostituire batterie non ricaricabili a intervalli frequenti. Le lame e i manici HEINE F.O. sono compatibili con le Norme iso 7376 (green standard).

CODICE GEF

34403



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it