



Siringa Automatica

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) **35205**

EAN / GTIN **08809282071157**

Confezione **1**

POMPA A SIRINGA SP-8800 Facile installazione della siringa facendo scorrere un cursore, impostazione semplice e veloce grazie alla tastiera alfanumerica in silicone. Il display LCD a colori visualizza informazioni complete. I tasti di scelta rapida agevolano la gestione delle funzioni frequenti. Le condizioni di infusione come velocità K.V.O., velocità sfiato, bolo e antibolo possono essere impostate come applicazioni operative. Fornita con batteria. Caratteristiche principali - Impostazione flessibile del volume del flusso. - Programma completo di dosaggio personalizzato (opzionale): calcola automaticamente il quantitativo necessario all'infusione in base al peso del paziente, alla massa dell'iniezione e alla liquefazione. - Funzione anti-ostruzione vene: quando viene raggiunto il valore preimpostato, l'infusione passa automaticamente alla velocità a basso flusso di 0,1ml/h per prevenire il rischio di ostruzione delle vene dovuta alla coagulazione sanguigna.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo di regolazione flusso
- Siringa 10 ml: 0,1-300ml/h
- Siringa 20 ml: 0,1-400ml/h
- Siringa 30 ml: 0,1-500ml/h
- Siringa 50 ml: 0,1-1.200ml/h
- Margine errore flusso volume $\pm 2\%$
- Intervallo volume di infusione 0,1 ~ 999,9 ml (intervallo infusione 0,1ml)
- Intervallo volume totale stimato 0,1 ~ 999,9 ml (intervallo infusione 0,1ml)
- Intervallo K.V.O. (funzione anti-ostruzione vene) 0,1 - 10 ml/h regolabile
- Dimensioni: 220x130x108 mm
- Peso: 2 kg (batteria inclusa)
- Volume di flusso rapido (Sfiato) 0,1~1.200 ml/h regolabile
- Bolo: regolabile 0,1~1.200 ml/h 0,1~1.000 ml
- Caratteristiche allarmi
- Occlusione, K.V.O. (completamento dell'infusione), standby, quasi vuoto, batteria scarica, malfunzionamento dispositivo (errore CPU), morsetto/maniglia leva/cursore disinseriti, siringa disinserita
- Caratteristiche speciali
- Blocco tastiera, tasti di scelta rapida, memorizzazione dati, tempo residuo, ripetizione allarme, sistema aperto, K.V.O., sfiato, bolo, anti bolo, livello occlusione, richiamo impostazioni precedenti
- Alimentazione
- CA 230 V, 50/60Hz e CC 9,6V Adattatore sorgente interna CC 12 / 24V - 2A commutabile a 110V/60Hz - con adattatore 35204
- Massima potenza assorbita 45 VA
- Livello di protezione contro shock elettrici
- Classe II B, dispositivo sorgente interna, tipo CF
- Livello di resistenza all'acqua IPX3
- Tipo batteria Ni-MH ricaricabile
- Durata batteria 4 ore
- Tempo di ricarica batteria Minimo 6 ore
- Vita utile batteria 6 mesi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II B

CND
Z12030302

EAN / GTIN
08809282071157

CODICE GEF
35205



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it